

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	48 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	19,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVXCR/L07
Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------