

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
8/05mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Kakliuko plotis $L_4$	6 mm
Galvutės ilgis $L_1$	15 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7,5 mm
Bendras ilgis $L$	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Laikiklio ISO kodas	A08F SVXCR/L05
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	9,2 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	113 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	5 mm
Naudingasis gylis $T$	3 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------