

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
10/07mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	12,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Kakliuko plotis $L_4$	6,8 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	113 laipsniai
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SVXCR/L07
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------