

Garant

**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Laikiklio ISO kodas	A12K SVXCR/L07
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Iškyšos ilgis L ₁	36 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------