

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/07mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261357 16/07 |
| GTIN | 4062406285753 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. |
| Laikiklio ISO kodas | A16M SVXCR/L07 |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 48 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 11 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 19,5 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 113 laipsniai |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 15 mm |
| Naudingasis gylis T | 3 mm |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27 | 269028 27 |
|--|-----------|