

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
8/05mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	80 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SVXCR/L05
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Plokštelės dydis	5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------