

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	E10H SVXCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Kakliuko plotis L_4	6,8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	100 mm
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------