

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	E10H SVXCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	6,8 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------