

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	E12K SVXCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Iškyšos ilgis L ₁	96 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------