

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E12K SVXCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	15,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Iškyšos ilgis L_1	96 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešinysis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------