

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SVXCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Plokštelės dydis	7 mm
Iškyšos ilgis L ₁	128 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Galvutės ilgis L ₁	55 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešinysis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------