

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas $\kappa$	113 laipsniai
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	19,5 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	128 mm
Galvutės ilgis $L_1$	55 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	E16M SVXCR/L07
Bendras ilgis $L$	150 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Naudingasis gylis $T$	3 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------