

**Teleskopinė 1/2 colio smulkiadantė terkšlė, tolygiai prailginama, Tipas: 1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Produktų klasė	630

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Fiksuojama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą.

Tolygiai prailginama 414 – 590 mm. Perjungiamo smulkiadantė terkšlė su 90 dantų. Maksimalus leistinas sukio momentas 1000 Nm.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 90

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	414 - 614 mm
Dantų skaičius	90
tolygiai ištraukiama	taip
Produkto rūšis	Terkšlė