



## Ilga 6-briaunė 3/8 colio galvutė su TiN danga, Šešiabriaunis: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637633 4
GTIN	4000896053599
Produktų klasė	630

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos. Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

#### Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

#### Standartas:

**DIN 7422**

#### Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

### Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	17 mm
Ilgis	43,5 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktukas
Produkto rūšis	Galvutė

