



Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: X31V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079656 X31V
GTIN	616026002920
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.

Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui. Dynorbital® Mini Extreme ekscentrinis šlifuoklis (76 mm).

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 567872 dyd. 150.

Techninis aprašymas

Svoris	0,7 kg
maksimalus oro poreikis	538 l/min
Nusiurbimo tipas	Išorinis
Šlifavimo lėkštelės Ø	76 mm
Gamintojo pavadinimas	MiniExtreme 76mm

Darbinis triukšmas	75 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN	8,78 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Kėlimas	5 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoכלis

Priedai

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120