

Garant
Ištekinimo peilio laikiklis HM, kairinis, Koto \varnothing / plokštelių dydis: 8/05mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E08F SVVCR/L05
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	5,5 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Naudingasis gylis T	3,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------