

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	9,2 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVXCR/L05
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------