

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	E08F SV95CR/L05
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------