

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	26 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVXCR/L05
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	9,2 mm
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------