

Garant GRIDLINE

Lovelių asortimentas, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	950410 50/3
GTIN	4062406286569
Produktų klasė	9GB

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

Tinka:

Stalčiai 36×20G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 2 × dyd. 6×6/4; 1 × dyd. 6×8/4; 4 × dyd. 6×6/3; 6 × dyd. 6×6/2; 3 × dyd. 6×8/2; 2 × dyd. 6×8/3

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 2 × dyd. C; 2 × dyd. B; 2 × dyd. A

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
Medžiaga	iš plastiko
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Aukštis	25 mm
Gylis G	20
Plotis G	36
Plotis	900 mm
Gylis	500 mm
Svoris	1,868 kg
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

Priedai

Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/2	951415 6X6/2
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/4	951415 6X6/4
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/2	951415 6X8/2
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/4	951415 6X8/4
Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas C	951275 C
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/3	951415 6X6/3
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/3	951415 6X8/3
Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas B	951275 B
Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas A	951275 A