

Garant

Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth®, Matavimo ribos: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412780 150
GTIN	4062406286712
Produktų klasė	41A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis IP67 su **Bluetooth**. **Gera įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis**. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė.

2 komponentų korpusai su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi**. Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifautos. Pasirinktina nemokama Hoffmann Group Connected Tools (HCT) programinė įranga, skirta Android ir iOS, yra patogi naudoti.

Privalumai:

HCT - Hoffmann Connected Tools

Belaidės duomenų perdavimo sąsajos su Bluetooth privalumai:

- **Paprastas duomenų perdavimas:** Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną).
- **Judėjimo laisvė:** Jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių:
- **Nepriklausoma nuo vietos:** Matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
- **Saugus duomenų perdavimas.** Jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsarginė dalis:

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Yra gyliamatis	taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo	taip
Antgalių ilgis	40 mm
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	0,03 mm
Gylmatis	plokščia
Automatinis išsijungimas	taip
Norma	DIN 862
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Serija	HCT
Stand-by režimas	taip
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Tarptautinis dydis	CR2032
Sąsaja	Bluetooth® sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/412780-150>