

**Garant**

## Skaitmeninis slankmatis-gylmatis HCT IP67 su Bluetooth®, Matavimo diapazonas: 150mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 418684 150    |
| GTIN             | 4062406286750 |
| Produktų klasė   | 41A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su **patogių laikyti Haptoprene paviršiumi**. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifotos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Modelis **su Bluetooth**. Pasirinktinai nemokama Hoffmann Group Connected Tools (HCT) programinė įranga, skirta Android ir iOS, yra patogi naudoti.

#### Privalumai:

##### HCT - Hoffmann Connected Tools

Belaidės duomenų perdavimo sąsajos su Bluetooth privalumai:

- **Paprastas duomenų perdavimas: Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną.**
- **Judėjimo laisvė: Jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių:**
- **Nepriklausoma nuo vietos: Matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.**
- **Saugus duomenų perdavimas. Jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.**

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.

## Techninis aprašymas

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Baterijų kiekis                         | 1                            |
| Padalos vertė, pasirenkama              | 0,01 mm                      |
| Kalibravimas                            | A1                           |
| Padalos vertė, pasirenkama              | 0,0005 in                    |
| Leistina paklaida                       | 0,03 mm                      |
| Tiltelio ilgis                          | 100 mm                       |
| Sąsaja                                  | Bluetooth® sąsaja            |
| Matavimo liniuotės skersmuo             | 16x4 mm                      |
| LCD ekrano skaitmenų dydis              | 11,5 mm                      |
| Įmontuotų baterijų Nr.                  | 081560 CR2032                |
| Matavimo ribos (diapazonas)             | 0 - 150 mm                   |
| IP apsaugos klasė                       | IP 67                        |
| Maitinimas                              | Baterijos                    |
| Serija                                  | HCT                          |
| Belaidis naudojimas                     | HID (Human Interface Device) |
| Belaidis naudojimas                     | HCT mobilioji programėlė     |
| Norma                                   | ISO 13385                    |
| Padalos vertė, pasirenkama              | mm / coliai                  |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip                         |
| Automatinis išsijungimas                | taip                         |
| Matavimo prietaisai                     | skaitmeninis                 |
| Medžiaga                                | Nerūdijantysis plienas, INOX |
| visos dalys                             | grūdintas                    |
| Pakuotė                                 | tvirta dėžė                  |
| Produkto rūšis                          | Gylmatis                     |

---

**Tinkami produktai**

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/418684-150>

---