

**Garant****ZCMX 080304, Rūšis: HBZ025**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268425 HBZ025 |
| GTIN             | 4062406286927 |
| Produktų klasė   | 21E           |

## Aprašymas

### Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 16 mm

Kietlydinys: HBZ025

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Grėžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

## Techninis aprašymas

|   |                |
|---|----------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | ZCMX 080304    |
| Ašmenys                                       | HM             |
| Danga   | PVD            |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 90 - 210 m/min |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                             | HBZ025                            |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius      | 2                                 |
| Pagrindinis naudojimas                  | P                                 |
| Kampo spindulys                         | 0,4 mm                            |
| Pjūvio gylis $a_p$                      | 0,4 - 2 mm                        |
| Pjovimo sąlygos                         | nepertraukiamas                   |
| Gręžimo pastūma                         | 0,03 - 0,12 mm                    |
| Tekinimo pastūma                        | 0,1 - 0,3 mm                      |
| tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$ | 16 mm                             |
| Produkto rūšis                          | keičiamosios plokštelės tekinimui |