

**Garant****ZCMX 080308, Rūšis: HBZ025**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

### Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 16 mm

Kietlydinys: HBZ025

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Grėžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBZ025
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Danga	PVD
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080308
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui