

Garant**ZCMX 080308, Rūšis: HBZ035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 16 mm

Kietlydinys: HBZ035

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 190 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080308
Danga	PVD
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Kietlydinys	HBZ035
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui