

**Garant****ZCMX 10T308, Rūšis: HBZ035****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Produktų klasė	21E

**Aprašymas****Modelis:**

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Kietlydinys: HBZ035

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Grėžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 190 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	PVD
Pagrindinis naudojimas	P

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HBZ035
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui