

Garant**ZCMX 10T308, Rūšis: HBZ025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Modelis:**

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 20 mm

Kietlydinys: HBZ025

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Danga	PVD
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HBZ025
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui