

Garant
VHM nuožulų freza 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 208105 6M |
| GTIN | 4062406287009 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

Tolerancija: **Matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.**

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui. Labai ilgas Už puikius pašalinimo rezultatus ypač sunkiai prieinamuose kontūruose. Įrankiai be antgalio.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 6 mm |
| Matmuo S | 2,1 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Dantų skaičius Z | 4 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Nuožulų freza | 45 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ² | 0,025 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| mažas Ø D ₃ | 3 mm |
| didelis Ø D ₂ | 6 mm |
| Danga | TiAlN |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis \emptyset | h6 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 280 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 105 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 35 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 90 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Oras

ribotai tinka