

Garant
VHM nuožulų freza 90°, be dangos, Ø h6 DC: 6Mmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208095 6M
GTIN	4062406286972
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tolerancija: **Matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.**

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui. Labai ilgas Už puikius pašalinimo rezultatus ypač sunkiai prieinamuose kontūruose. Įrankiai be antgalio.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

Matmuo S	2,1 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,025 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Nuožulų freza	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
didelis Ø D ₂	6 mm
mažas Ø D ₃	3 mm
Danga	be dangos

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

