

**Mahr****Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis ir i-wi,  
Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415321 300
GTIN	4059192062095
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.** REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi imtuvas Nr. 498912

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Antgalių ilgis	90 mm
Leistina paklaida	0,03 mm

Padalos vertė	0,0005 in
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2

