

**Kelnės NORIT, juodi, Dydis DE: 44****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091304 44
GTIN	4030913961996
Produktų klasė	06I

Aprašymas**Modelis:**

Modernus, klasiškas dizainas ir patogi NORIT serijos medžiaga atspindi **kasdienį darbo drabužių tinkamumą**. Dėl **išskirtinio funkcionalumo**, NORIT darbo drabužius galima naudoti įvairiose srityse.

Dėl **elastingų įsiuvų** ir **lengvos medžiagos**, kelnės užtikrina judėjimo laisvę ir maksimalų dėvėjimo komfortą. Be to, maišytą audinį **lengva prižiūrėti**, o įvairūs **šviesą atspindintys elementai** užtikrina gerą matomumą.

- **Integruotos kišenėlės.**
- **Kišenė liniuotei su skyreliu rašikliui.**
- **Kišenė ant šlaunies su lipuku ir skyreliu rašikliui.**
- **Kišenė mobiliam telefonui su užtrauktuku.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **Kelių kišenės, į kurias galima dėti kelių pagalvėles.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 091802.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Techninis aprašymas

Lytis	Moteriškas modelis
Serija	NORIT
Dydis DE	44
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	245 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juodi
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės