

## Mitutoyo

### Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvedimu, Matavimo ribos: 125-150mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų. Galimas vertės fiksavimas. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. **Atsparus dulkems ir drėgmei**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.

##### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

##### Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

#### Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	3 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	125 - 150 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Sraigto Ø	6,35 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200