

**Garant****GARANT Diabolo VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208158 8
GTIN	4062406288242
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Užvartų nuėmiklis, specialiai sukurtas **sudėtingoms apdirbimo situacijoms**. Patobulinta Diabolo danga užtikrina dar ilgesnį tarnavimo laiką ir geresnę paviršiaus kokybę.

Tolerancija: **matmuo S = ±0,2 mm.**  
**Viršūnės kampas = ± 5 kampo minutės.**

**Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.**

**Paskirtis:**

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Serija	Diabolo
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Matmuo S	5,6 mm
Nuožulų freza	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 60 HRC	0,04 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	90 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	35 m/min	H
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------