

Garant
GARANT Diabolo VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208158 10
GTIN	4062406288259
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Užvartų nuėmiklis, specialiai sukurtas **sudėtingoms apdirbimo situacijoms**. Patobulinta Diabolo danga užtikrina dar ilgesnį tarnavimo laiką ir geresnę paviršiaus kokybę.

Tolerancija: **matmuo S = ±0,2 mm.**
Viršūnės kampas = ± 5 kampo minutės.

Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

Serija	Diabolo
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Dantų skaičius Z	6
Matmuo S	7 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Nuožulų freza	45 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f _z apdirbant plieną < 60 HRC	0,045 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	90 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	35 m/min	H
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------