

Garant**VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, TiSiN, Ø h6 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208156 16
GTIN	4062406288228
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Užvartų nuėmiklis **universaliam naudojimui** daugelio medžiagų apdirbimui. Patobulinta danga padeda efektyviai išvengti užvartų apdirbant aliuminį arba nerūdijantįjį plieną,

Tolerancija: **matmuo S = +/- 0,2 mm.**

Viršūnės kampas = +/- 5 kampo minutės.

Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų ir užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Dantų skaičius Z	4
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Matmuo S	11,2 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Nuožulų freza	45 laipsniai
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,1 mm
Danga	TiSiN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	115 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka
Paslaugos	

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------