

Garant**GARANT Diabolo VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 208158 16 |
| GTIN | 4062406288273 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Užvartų nuėmiklis, specialiai sukurtas **sudėtingoms apdirbimo situacijoms**. Patobulinta Diabolo danga užtikrina dar ilgesnį tarnavimo laiką ir geresnę paviršiaus kokybę.

Tolerancija: **matmuo S = ±0,2 mm.**
Viršūnės kampas = ± 5 kampo minutės.

Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------|
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Serija | Diabolo |
| Bendras ilgis L | 93 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 16 mm |
| Nuožulų freza | 45 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Dantų skaičius Z | 6 |
| Matmuo S | 11,2 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieną < 60 HRC | 0,07 mm |
| Danga | TiAlN |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | H |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 100 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 90 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | tinka | 60 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 35 m/min | H |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|