

Garant**Šepetys su kotu, keraminiai grūdėliai (CER), Ø 50 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

575026 80

GTIN

4062406287054

Produktų klasė

51P

Aprašymas**Modelis:**Apvalus šepetys su **tankiais šereliais (pilnai dengtas)**, integruotas plastikiniame diske.**Stabilios formos**, nes šereliai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

6 mm kotas, sužemintas.

Nailoniniai šeriai su **keraminių grūdelių dalimi**. Intensyvus šlifavimo poveikis.**Privalumai:**

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Naudojant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų užapvalinimas, baigiamasis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Šerių storis	1,2 mm
Pastūma	800 - 3000 mm/min
Smulkumo laipsnis	rupus
Pristatymas	0,3 (smulkus) – 2,0 (rupus) mm
Grūdėtumas	80
Koto Ø D _s	6 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50 mm
Šepečio Ø D ₁	50 mm
Lėkštelės-Ø D ₂	55 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Ilgis H ₁	25 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1200 - 2400 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

