



## Stumiamas vežimėlis, Tipas: 1200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919811 1200
GTIN	4017976012001
Produktų klasė	96F

### Aprašymas

**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

### Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Svoris	14 kg
Lentynos aukštis	206 mm
Rato medžiaga	TPE
Leistinoji apkrova	250 kg

Tipas	1200
Aukštis	910 mm
Plotis	1100 mm
Lentynos gylis	450 mm
Lentynos plotis	850 mm
Gylis	450 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis