

**Stumiamas vežimėlis, Tipas: 1202****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919811 1202
GTIN	4017976012025
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Svoris	19 kg
Tipas	1202
Gylis	600 mm
Leistinoji apkrova	250 kg
Rato medžiaga	TPE

Lentynos aukštis	206 mm
Aukštis	910 mm
Plotis	1250 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Ratuko Ø	125 mm
Lentynos gylis	600 mm
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis