




Apvalus šepetys X-LOCK, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125X-LOCKmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

571201 125X-LOCK

GTIN

4007220118764

Produktų klasė

55V

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **X-LOCK** greitojo užspaudimo sistema greitam šepečių keitimui nenaudojant jokių įrankių.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius

12500 min⁻¹

Pynių kiekis

24

Plotis L₁

12 mm

Šepečio Ø D₁

125 mm

Šerių storis

0,5 mm

Ilgis H ₁	28 mm
Serija	X-LOCK
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys