

**Vežimėlis su 2 lentynomis iki 1200 kg, Tipas: 12497****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919865 12497
GTIN	4017976112497
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš vandeniui atsparios medienos plokštės su neslidžia danga ir atspaustu tinkleliu. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), pilnavidurės padangos iš aukštos kokybės elastinės gumos (200×50 mm) mėlynai pilkos, nepalieka žymių, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

maksimali keliamoji galia	1200 kg
Plotis	910 mm
Svoris	54 kg

Apatinės lentynos aukštis	283 mm
Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Lentynos gylis	700 mm
Gylis	700 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	500 kg
Aukštis	925 mm
Ratuko Ø	200 mm
Lentynos plotis	700 mm
Tipas	12497
Produkto rūšis	Vežimėlis