

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Šepetėlis-teptukas INOX visas 0,30 mm, Tipas: 10X20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, įspausta į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

Visos sudedamosios dalys iš nerūdijančiojo plieno.

Paskirtis:

Naudojama tiesiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose.

Sunkiai prieinamų vietų valymui ir užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

Šerių storis	0,3 mm
Šepetėlio Ø D ₁	12 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Ilgis H ₁	20 mm
Veržtuvo ilgis L ₂	20 mm
Veržtuvo Ø D ₂	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

