

Garant

**Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (ZA), Ø 100×100 mm,
Grūdėtumo palyginimas: 280**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 568477 280 |
| GTIN | 4062406288310 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas**Modelis:**

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). Idealiai tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.

Paskirtis:

Glotni neaustinė medžiaga **paprastiems valymo darbams ir lygiam baigiamajam paviršių apdirbimui.**

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga |
| Grūdėtumo palyginimas | 280 |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 2800 min ⁻¹ |
| Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Būgno Ø | 100 mm |
| Būgno plotis | 100 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 100×100 mm |
| Kiaurymės Ø | 19 mm |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |