




Vežimėlis su 3-pusėmis vamzdinėmis atramomis ir 4 lentynomis, Tipas: 8312-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, sienelės su vertikaliais skersiniais kas 130 mm. Išilginė sienelė su vamzdinėmis atramomis pakabinimui. Lentynos iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Reguliuojamas aukštis kas: 100 mm

Aukštis: 1800 mm

Plotis: 1169 mm

Gylis: 730 mm

Lentynos plotis: 1000 mm

Lentynos gylis: 700 mm

Lentynos aukštis 1: 269 mm

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	200 mm
Gylis	730 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Lentynos aukštis 1	269 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Plotis	1169 mm
Lentynos aukštis 2	669 mm
Lentynos aukštis 3	1069 mm
Bendra keliamoji galia	600 kg
Lentynos aukštis 4	1469 mm
Aukštis	1800 mm
Lentynos gylis	700 mm
Svoris	95 kg
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su lentynomis