

**Garant**

**Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (ZA), Ø 100×100 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568477 100
GTIN	4062406287092
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės **Ø 19 mm**, su pleištinio griovelio.

Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). Idealiai tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.

**Paskirtis:**

Greitas paviršių **valymas** ir **lyginimas**.

**Pastaba:**

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui **Ø 100×50 mm**, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumo palyginimas	100
rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonių padėklas	Valymo medžiaga
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Būgno Ø	100 mm
Būgno plotis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×100 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		