



Konteineris su ratukais ir 5 lentynomis, Tipas: 5492



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919883 5492
GTIN	4017976019185
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Plieninio kampuočio konstrukcija, rankena iš vamzdžio. Priekinė sienelė, išilginė sienelė, varstomos durys ir stogelis su 1 mm storio cinkuoto plieno lakštu. Dvigubos varstomos durys iš lenkto plieno su skląstiniu užraktu su svirtimi ir cilindrine spyna. 1 fiksuota ir 4 perkeliama lentynos iš sluoksniuotos plokštės su buko medienos dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Valdomi ratukai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Lentynos aukštis 3	882 mm
Bendra keliamoji galia	750 kg
Lentynos aukštis 5	1482 mm

Lentynos aukštis 2	582 mm
Lentynos aukštis 4	1182 mm
Svoris	162 kg
Lentynos aukštis 1	292 mm
Lentynos gylis	680 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Gylis	745 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Plotis	1170 mm
Aukštis	1792 mm
Rato medžiaga	TPE
Ratuko Ø	200 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100
Produkto rūšis	Konteineris su ratukais