

**Skaitmeninis slankmatis TESA-CAL IP67, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412760 200
GTIN	7630041148657
Produktų klasė	45A

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas. Apsauga nuo skysčių patekimo. Su ratuku.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Varomasis ritinėlis	taip
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,01 mm
Antgalių ilgis	50 mm

Automatinis išsijungimas	taip
Stand-by režimas	taip
Norma	ISO 13385
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Eksplotavimo trukmė	12000 valandos
Padalos vertė	0,0005 in
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo	taip
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------