

**Skaitmeninis slankmatis TESA-CAL IP67, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412760 300
GTIN	7630041148664
Produktų klasė	45A

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas. Apsauga nuo skysčių patekimo. Su ratuku.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Varomasis ritinėlis	taip
Eksploatavimo trukmė	12000 valandos
Padalos vertė	0,0005 in
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Automatinis išsijungimas	taip

Kalibravimas	A1
Yra gyliamatis	taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo	taip
Stand-by režimas	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	64 mm
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Norma	ISO 13385
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
--	---------------