

**Skaitmeninis slankmatis TESA-CAL IP67, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 412760 150    |
| GTIN             | 7630041148633 |
| Produktų klasė   | 45A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas. Apsauga nuo skysčių patekimo.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Padalos vertė              | 0,01 mm                               |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm                                 |
| Padalos vertė              | 0,0005 in                             |
| Matavimo ribos             | 0 - 150 mm                            |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai                           |
| Eksploatavimo trukmė       | 12000 valandos                        |
| Norma                      | ISO 13385                             |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Automatinis išsijungimas   | taip                       |
| Gylmatis   | kampuotas 3,7×1,3          |
| Baterijų kiekis  | 1                          |
| Kalibravimas   | A1                         |
| Įmontuotų baterijų Nr.   | 081560 CR2032              |
| Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo | taip                       |
| Antgalių ilgis   | 40 mm                      |
| Stand-by režimas   | taip                       |
| Yra gyliamatis   | taip                       |
| IP apsaugos klasė  | IP 67                      |
| Maitinimas   | Baterijos                  |
| Matavimo nuokrypis E MPE   | ±0,03 mm                   |
| Matavimo prietaisai  | skaitmeninis               |
| Medžiaga   | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys  | grūdintas                  |
| Pakuotė  | tvirta dėžė                |
| Produkto rūšis   | Universalus slankmatis     |

## Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm                 | 021000 200 |
| DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021010 200 |

## Priedai

|   |               |
|---|---------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|