



ESD kelnės CONDUCTEX®, mėlynos, Dydis DE: 44



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091608 44
GTIN	4050274802318
Produktų klasė	09Y

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 10^6 iki $10^7 \Omega$.

ESD kelnės iš lengvos, patogios **CONDUCTEX®** medžiagos. Mišrus audinys pasižymi puikiomis laidumo savybėmis ir užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. **Didelis pralaidumas orui**, patikrinta Hohenstein institute.

- **Ties liemeniu užsegamos saga.**
- **Kelnės užsegamos užtrauktuku.**
- **Ilgis reguliuojamos nugaros dalyje.**
- **Dvi kišenės priekyje ir dvi kišenės ant sėdmenų be ankišenių.**
- **Kišenė ant klešės su ankišeniu ir spaude.**
- **ESD emblema ant klešės kišenės.**

Standartas:

EN 61340-5-1.

elektros izoliacija: EGB/ESD

Techninis aprašymas

kelnių užtrauktukas	Užsegamas sagomis
---------------------	-------------------

Serija	CONDUCTEX®
Dydis DE	44
Audinio sudėtis	75% poliesteris
Audinio sudėtis	23% medvilnė
Audinio sudėtis	2% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	130 g/m ²
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Spalva	mėlynos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės